



**Karten-Sets zum Magischen Zylinder**

Zahlenzerlegungen mit dem Multi-Split  
40342H26

Wie viele? Anzahl bestimmen  
40343H26

Zahlen im Hunderterfeld  
40344H26

Einfache Brüche erkennen und benennen  
40334H26

Zahlenreihen im Zahlenraum 20 und 100  
40335H26

Addition bis 100 mit Zehnerübergang  
40336H26

Addition bis 100 ohne Zehnerübergang  
40337H26

Rechnen mit Größen: Schätzen  
40338H26

Division mit Rest  
40339H26

Flächen und Körperformen  
40340H26

Verdoppeln und Halbieren  
40341H26

je 5,<sup>03</sup> / 5,<sup>99</sup> €



**Übungs-Box für Lern-Karteien**

mit rotem Unterteil, leer

86330H26

4,<sup>62</sup> / 5,<sup>50</sup> €

mit 100 Blanko-Kärtchen, kariert

86335H26

5,<sup>84</sup> / 6,<sup>95</sup> €

**Übungs-Box für Lern-Karteien**

mit blauem Unterteil, leer


86331H26

4,<sup>62</sup> / 5,<sup>50</sup> €

mit 100 Blanko-Kärtchen, kariert

86336H26

5,<sup>84</sup> / 6,<sup>95</sup> €



**Blanko-Lernkärtchen**

Päckchen mit 100 Kärtchen, kariert, aus 170 g/m<sup>2</sup> starkem Karton, DIN A8

86338H26

1,<sup>42</sup> / 1,<sup>69</sup> €

**Übungs-Box für Lern-Karteien**

ca. 9 x 9 x 20 cm

**Lernkarteien** gehören zu den effektivsten Lernwerkzeugen. Durch ständiges Wiederholen wandern die Lerninhalte ins Langzeitgedächtnis.

Jede gewusste Karte kommt ein Fach weiter. Karten mit Fragen, die falsch beantwortet wurden, kommen wieder zurück ins erste Fach. **Wenn Karten das letzte Fach erreicht haben, können sie entfernt werden, damit Bekanntes nicht wiederholt wird.**

Mit Lernkarteien wird das Grundwissen aus vielen Fachbereichen durch ständiges Abfragen gefestigt.

Mit selbst geschriebenen Kärtchen lernen GrundschülerInnen häufig am schnellsten. Viele Kinder prägen sich beim Abschreiben vieles ein.

**Unsere Box** aus transparentem Kunststoff ist äußerst stabil. Sie bringen **bis zu 500 Karten DIN A8** unter. Den Deckel schieben die Schüler, ohne dass er abgenommen wird, unter die Box. Er kann leicht gedreht werden. Die Box nimmt dann nur wenig Platz auf dem Tisch ein. Die 5 beweglichen Fachteiler lassen sich in unterschiedlichen Abständen einsetzen.